

nVent CADDY Superfix 243 M8



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Met handig sluitmechanisme

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

SPECIFICATIES

Kleur: Zwart
Voltooien: Gegalaniseerd
Temperatuur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang (RS)	Breedte (W)
SXE019	400056	Staal, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Maat stang(RS)	Breedte (W)
SXE023	400057	Staal, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Staal, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Staal, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Staal, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Staal, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Staal, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Staal, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Staal, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm


Table 2/2					
Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)	Statische belasting
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

