

OCDC Deck Hanger



KENMERKEN

Biedt een mobiel montagegat

Laat bevestigingen aan trapeziumdek toe zonder dat er gaten in moeten geboord worden

Beveiligt tussen de overlap van twee staalplaten

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Grootte van het gat (HS)	Flensdikte (FT)	B
OCDC68MM	160700	Staal	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm	54 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	C	X	Statische belasting
OCDC68MM	160700	46 mm	13 x 8.5 mm	400N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

