

Ovale leidingklem met moer



KENMERKEN

Specifiek ontworpen voor het bevestigen van geïsoleerde dubbele leidingen met geïntegreerde voedingskabel voor zonnecollectoren

De ovale vorm van de klem zorgt voor een stabiele bevestiging aan wand of plafond

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Maat stang (RS)	A	B	Breedte (W)
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Maat stang(RS)	A	B	Breedte (W)
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
MXOVDN25EG	403800	2 mm	6	20mm
MXOVDN1618EG	401245	2 mm	6	20mm
MXOVDN1012EG	401161	2 mm	6	20mm
MXOVDN20EG	401246	2 mm	6	20mm
MXOVDN1215EG	401244	2 mm	6	20mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

