

PEMSA-verbinding voor snelle basis van lade voor draadmand



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Extra apparatuur is niet nodig

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Quick and easy to use

Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm

SPECIFICATIES

Afwerking: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Diameter	Gatgrootte 1	Gatgrootte 2	Lengte
WBTQBCLIPBG	820708	Zwart	4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Diameter	Gatgrootte 1	Gatgrootte 2	Lengte
WBTQBCLIPBG	820713		4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte	Hoogte	Certificeringen
WBTQBCLIPBG	820708	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG, CE, CADDY EU WBT QB2
WBTQBCLIPBG	820713	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

