

PX NI Zware buisklem met uitwendige schroefdraad



KENMERKEN

Inclusief mannelijke/vrouwelijke combinatiemoer

Zware uitvoering

SPECIFICATIES

Moer inbegrepen: Ja

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staafmaat (RS)
PXN025S6	577460	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031S6	577470	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036S6	577480	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		32 - 36 mm	25	M10
PXN046S6	577500	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		41 - 46 mm	32	M10

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staafmaat (RS)
PXN052S6	577510	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063S6	577530	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN079S6	577560	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092S6	577580	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117S6	577620	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		112 - 117 mm	100	M10
PXN025EG	577060	Staal	Elektrolytisch verzinkt	21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Staal	Elektrolytisch verzinkt	26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Staal	Elektrolytisch verzinkt	32 - 36 mm	25	M10
PXN046EG	577100	Staal	Elektrolytisch verzinkt	41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Staal	Elektrolytisch verzinkt	47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Staal	Elektrolytisch verzinkt	59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Staal	Elektrolytisch verzinkt	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Staal	Elektrolytisch verzinkt	74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Staal	Elektrolytisch verzinkt	87 - 92 mm	80	M10
PXN117EG	577220	Staal	Elektrolytisch verzinkt	112 - 117 mm	100	M10

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staafmaat (RS)
PXN143S6	577660	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169S6	577700	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		164 - 169 mm	150	M12
PXN175S6	577710	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		170 - 175 mm		M12
PXN182S6	577720	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252S6	577800	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		246 - 252 mm		M12
PXN169EG	577300	Staal	Elektrolytisch verzinkt	164 - 169 mm	150	M12
PXN252EG	577400	Staal	Elektrolytisch verzinkt	246 - 252 mm		M12

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdraad (G)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdraad (G)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdraad (G)	Breedte (W)	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm


Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PXN025S6	577460	2500N
PXN031S6	577470	2500N
PXN036S6	577480	2500N
PXN046S6	577500	2500N
PXN052S6	577510	2500N
PXN063S6	577530	2500N
PXN079S6	577560	2500N
PXN092S6	577580	2500N
PXN105S6	577600	2500N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PXN117S6	577620	2500N
PXN025EG	577060	2500N
PXN031EG	577070	2500N
PXN036EG	577080	2500N
PXN046EG	577100	2500N
PXN052EG	577110	2500N
PXN063EG	577130	2500N
PXN073EG	577150	2500N
PXN079EG	577160	2500N
PXN092EG	577180	2500N
PXN117EG	577220	2500N
PXN143S6	577660	3500N
PXN163S6	577690	3500N
PXN169S6	577700	3500N
PXN175S6	577710	3500N
PXN182S6	577720	3500N
PXN205S6	577750	3500N
PXN219S6	577770	3500N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PXN252S6	577800	3500N
PXN169EG	577300	3500N
PXN252EG	577400	3500N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

