

# Moer van de snelgasveer met tapeind



## KENMERKEN

Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen

Voorgemonteerde glijmoer, klaar voor gebruik

De veer houdt de glijmoer in positie tot het geheel vastgeschroefd is

## SPECIFICATIES

**Voltooien:** Gegalvaniseerd

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Maat stang (RS) | Lengte 1 (L1) | Lengte 2 (L2) | A    | B    |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|
| QSNM8040EG      | 592912        | 8               | 26 mm         | 50 mm         | 6 mm | 4 mm |
| QSNM10040EG     | 592922        | 10              | 22 mm         | 50 mm         | 8 mm | 4 mm |


Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | C     | Koppel (TQ) | Statische belasting 1 (F1) | Statische belasting 2 (F2) | Statische belasting 3 (F3) |
|-----------------|---------------|-------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| QSNM8040EG      | 592912        | 41 mm | 28 N·m      | 3300N                      | 3300N                      | 3300N                      |
| QSNM10040EG     | 592922        | 41 mm | 55 N·m      | 4400N                      | 4400N                      | 4900N                      |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 1,5 mm. Statische belasting 2 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 2,0 mm. Statische belasting 3 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 2,5 mm.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

