

SOSR-standaard met band met twee gaten voor CPVC-leiding



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Inclusief afgeronde randen om leidingen te beschermen

Geschikt voor gebruik met CPVC-sprinklerleiding

Houdt leiding 38 mm van het montagevlak af zodat geen houten afstandblokken nodig zijn

Kan worden gemonteerd in zowel verticale als horizontale posities op beton, staal en hout

Voldoet aan de strenge eisen van UL® 203 en hoger

UL® zowel geregistreerd als beugel en als leidingbevestiging

Voldoet aan statische belastingeisen van NFPA® 13

Inclusief bevestigingsschroeven

Kan worden gebruikt met 3TW-contramoer op draagbalkconstructies van composiethout

SPECIFICATIES

Voltooien: Pregalvanized

Materiaal: Staal


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Grootte van het gat (HS)	A	B	C
SOSR200	597809	50	5.1 mm	102 mm	133 mm	25.4 mm
SOSR150	597808	40	5.1 mm	98 mm	114 mm	25.4 mm
SOSR100	597806	25	5.1 mm	75 mm	94 mm	25.4 mm
SOSR125	597807	32	5.1 mm	84 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR075	597805	20	5.1 mm	68 mm	92 mm	25.4 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Afstand tussen hangers
SOSR200	597809	1.61 mm	2.4 m Max
SOSR150	597808	1.61 mm	2.1 m Max
SOSR100	597806	1.3 mm	1.8 m Max
SOSR125	597807	1.61 mm	1.95 m Max
SOSR075	597805	1.3 mm	1.65 m Max

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

