

Speedway kabelladder gelijk T-stuk



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kant-en-klare gelijkzijdige T verbinding voor kabelgoten

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

SPECIFICATIES

Voltooiën: Hot-dip gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Hoek (a)	A	B	C
-----------------	---------------	-------------	----------	---	---	---

CL110X750ETH D	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X300ETH D	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETH D	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X900ETH D	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm
CL110X150ETH D	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X600ETH D	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	D	E
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

