

Telescopische wanddoosstrip



The nVent CADDY telescopische wanddoosstrip is een veelzijdige en robuuste steun, ontwikkeld door installateurs in het Verenigd Koninkrijk, om elektriciteitskasten veilig aan muurankers te bevestigen. Het speciaal ontworpen profiel garandeert een extra stevige en duurzame verbinding met de doos en de studs, terwijl er een minimale hoeveelheid schroeven nodig is. De doosstrip is verkrijgbaar in twee maten en is geschikt voor de meest gangbare nagelspatiëring zonder omslachtig en tijdrovend herstelwerk.

KENMERKEN

Speciaal ontworpen profiel met een verzonken holte voor een extra stevige verbinding met de doos en om te voorkomen dat hij na verloop van tijd losraakt, zelfs met korte 12 mm lange zelftappende schroeven

Verbeterd ontwerp vereist slechts één schroef per lipje en twee schroeven per doos, wat tot 30% installatietijd bespaart

Montage van meerdere dozen mogelijk

Inkepingen en markeringen voor eenvoudige identificatie en buigen, aangepast aan de doosdieptes van de Britse markt

Verbeterd ontwerp met ingeslagen mm-markeringen en voorgeboorde gaten versnelt nauwkeurige montage van dozen met elektriciteitsbuis tussen balken

De V-uitsparing en de lijn voorgeboorde gaten geeft het midden van een staaf aan voor een snelle nivellering van de beugel met behulp van een laserwaterpas

Voorgeboorde gaten voor eenvoudige bevestiging doos met schroevendraaier

Alleen een schroefmachine nodig voor installatie

Kan met één schroef per lipje aan de voor- of binnenkant van de stud worden bevestigd

Verstelbaar voor niet-standaard afstand tussen balken

Vergrendelingslip voorkomt onbedoelde demontage

Uniek, eendelig losbreekontwerp

SPECIFICATIES

Afwerking: Voorgegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afstand tussen tapeinden	Diepte doos
-----------------	---------------	--------------------------	-------------

TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

