


Steun voor uitschuifbare schroef van de gereedschapskist



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Montage van meerdere dozen mogelijk

Ingekeept en gemarkeerd voor gemakkelijke identificatie en verbuiging

Verbeterd ontwerp met ingeslagen inch-markeringen en voorgeboorde gaten versnelt nauwkeurige montage van dozen met elektriciteitsbuis tussen balken

Voorgeboorde gaten voor eenvoudige bevestiging doos met schroevendraaier

Alleen een schroefmachine nodig voor installatie

Kan op voor- of binnenvlak van balk worden gemonteerd

Verstelbaar voor niet-standaard afstand tussen balken

Vergrendelingslip voorkomt onbedoelde demontage

Uniek, eendelig losbreekontwerp

SPECIFICATIES

Voltooien: Pregalvanized

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afstand tapeind	Diepte doos
TSGB16	187190	280 - 458 mm	38mm, 54mm
TSGB1624	187199	400 - 635 mm	38mm, 54mm, 63.5mm
TSGB24	187191	432 - 660 mm	38mm, 54mm, 63.5mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

