

# Telescopische gasveer vervangen, geen moer



## KENMERKEN

Kan rechtsreeks tegen de wand bevestigd worden

Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip

Het profiel respecteert de basis afmetingen van strut profiel, waardoor strut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden

Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk welke de afstand is, in centimeter of in inch, tussen de twee draadeinden

Is geschikt voor zes (met water gevulde) leidingen van 2" (DN50) mits ondersteuning elke 3 m, of voor kabelgoot van 450 mm

Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste strut profielen overbodig zijn

Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte

## SPECIFICATIES

Table 1/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Materiaal | Voltooien     | Gatgrootte 1 (HS1) | Gatgrootte 2 (HS2) | Dikte (T) |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| TSR1220N        | 366593        | Staal     | Pregalvanized | 13.7 mm            | 4.8 mm             | 1 mm      |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | A | B | C | D | E |
|-----------------|---------------|---|---|---|---|---|
|-----------------|---------------|---|---|---|---|---|

|          |        |              |              |       |         |       |
|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|-------|
| TSR1220N | 366593 | 318 - 508 mm | 356 - 546 mm | 41 mm | 22.2 mm | 35 mm |
|----------|--------|--------------|--------------|-------|---------|-------|


Table 3/3

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Statische belasting 1 (F1) | Statische belasting 2 (F2) |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| TSR1220N        | 366593        | 1330N                      | 880N                       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een verdeelde belasting voor installaties van 12" - 20" (300 - 500 mm) en een puntbelasting voor installaties van 12" - 16" (300 - 400 mm). Statische belasting 2 vertegenwoordigt een puntbelasting voor installaties van 16" - 20" (400 - 500 mm).

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

