

Tapeind met schroefdraad



KENMERKEN

Voorgesneden lengtes draadstang

SPECIFICATIES


Kwaliteitsklasse: 4.6
Voltooien: Gegalvaniseerd
Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Maat stang (RS)	Lengte (L)
051M10025	400345	M10	25mm
051M8025	400336	M8	25mm
051M8040	400337	M8	40mm
051M10040	400346	M10	40mm
051M8060	400338	M8	60mm
051M10060	400347	M10	60mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Maat stang (RS)	Lengte (L)
051M8070	593465	M8	70mm
051M10080	400349	M10	80mm
051M8080	400340	M8	80mm
051M10090	593505	M10	90mm
051M8100	400342	M8	100mm
051M10100	400351	M10	100mm
051M10150	593516	M10	150mm
051M8150	593477	M8	150mm
051M8120	593476	M8	120mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

