


WBT Performance kabelgoot waterval



Der nVent CADDY WBT Kabelabgang ist eine vielseitige und einfach zu installierende Kabelmanagementlösung für Gitterrinnen. Dank innovativer Seitenwandtechnologie können Installateure Zug- und Druckbelastungen am Kabel eliminieren, ohne die Kabelrinne zuschneiden zu müssen – das spart wertvolle Zeit bei der Arbeit. Das flexible Design und die werkzeuglose Installation sind sowohl für Verlegung unter- oder oberhalb der Seitenwand geeignet.

De waterval zorgt voor robuuste ondersteuning en bescherming van grote kabelbundels met hoge dichtheid en is ideaal voor management van koper-, glasvezel-, PoE- en DAS-kabels. De zijwanden zijn leverbaar in maten van 12 inch en 20 inch met een buigradius van 120 graden en helpen de kabels naar de gewenste locatie leiden. Hierdoor ontstaat een doorlopend kabeltraject, terwijl het eindresultaat naadloos en visueel aantrekkelijk blijft.

Indien nodig, is de waterval voorzien van speciale aansluitpunten voor aarding en massaverbinding.

KENMERKEN

Voorzien van bevestigingsopeningen voor opties met kabelbundels

Poedercoating beschermt tegen krassen of kabelschade

Houdt een bocht van 120 graden aan, conform de door TIA goedgekeurde radiusnormen voor alle kabeltypen

Standaard afwerkingen omvatten zwarte poedercoating en elektrolytisch verzinkte coatings, met aanpassingsmogelijkheden voor andere kleuren op aanvraag

Biedt optimale ondersteuning voor hoogwaardige datakabels, tot en met glasvezel, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A en Cat 7

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Voltooien	Lengte (L)	Hoogte (H)	Breedte (W)
WBTWTRFALL1 2BA	Staal	Zwart	Poedercoating	347mm	139 mm	196 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Gewicht van de eenheid
-----------------	------------------------

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

