

Vleugelmoer voor draaiklemmen



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Grote diameter maakt het gebruik van uitsparingen als montagepunt mogelijk

Combinatie van vleugelmoer en onderlegging

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Grootte van het gat (HS)	Type gat	A
6WN	171560	Spring Steel	nVent CADDY Armour	6 mm	Schroefdraad	33.7 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
6WN	171560	450N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

In combinatie met andere bevestigingsmiddelen uitgaan van de laagste toegestane belasting.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

