

19" Equipment Shelf, Depth-Adjustable

Data Solutions



Schroff 19" equipment shelf with 10 Kg lead capacity helps rack managers assimilate critical equipment into the cabinet.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Depth adjustable in 25 mm grid increments, forward protrusion min. 26 mm

Installation height 2 U

Static load-carrying capacity 15 kg

SPECIFICATIES

Producttype: Legplank

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
20118-786	430mm	250mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
20118-787	430mm	300mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
20118-788	430mm	400mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
20118-789	430mm	250mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
20118-790	430mm	300mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
20118-791	430mm	400mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Type
20118-786	Plank voor apparatuur
20118-787	Plank voor apparatuur
20118-788	Plank voor apparatuur
20118-789	Plank voor apparatuur
20118-790	Plank voor apparatuur
20118-791	Plank voor apparatuur

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE