


19-inch voorpaneel, geventileerd

Data Solutions

Geventileerde voorpanelen zorgen voor warmteafvoer door gaten.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geventileerde voorpanelen (aluminium) zorgen voor warmteafvoer

SPECIFICATIES

Rekbreedte:	95HP
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Voltooien	Montage	Pakkethoeveelheid	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30118-962	1U	Poedercoating	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geschilderd	Geschilderd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Voltooien	Montage	Pakkethoeveelheid	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30702-044	1U	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1	RAW	Geleidend
30702-047	1U	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30702-056	1U	Poedercoating	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geschilderd	Geschilderd
30118-963	2U	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geschilderd	Geschilderd
30702-045	2U	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1	RAW	RAW
30702-048	2U	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30702-057	2U	Poedercoating	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geschilderd	Geschilderd
30118-964	3U	Poedercoating	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geschilderd	Geschilderd
30702-046	3U	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1	RAW	RAW
30702-049	3U	Geanodiseerd	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30702-058	3U	Poedercoating	Schroefbevestiging voorzijde	1	Geschilderd	Geschilderd


Table 2/2						
Catalogusnummer	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type	Breedte (W)
30118-962		RAL 7021	Nee	43.6mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-044			Nee	43.6mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-047	Ja		Nee	43.6mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-056		RAL 7035	Nee	43.6mm	19-inch voorpaneel	483mm
30118-963		RAL 7021	Nee	88.1mm	19-inch voorpaneel	483mm

Catalogusnummer	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type	Breedte (W)
30702-045			Nee	88.1mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-048	Ja		Nee	88.1mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-057		RAL 7035	Nee	88.1mm	19-inch voorpaneel	483mm
30118-964		RAL 7021	Nee	132.5mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-046			Nee	132.5mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-049	Ja		Nee	132.5mm	19-inch voorpaneel	483mm
30702-058		RAL 7035	Nee	132.5mm	19-inch voorpaneel	483mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE