

19" Front Panel

Data Solutions

Front panels made of Aluminum.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish

SPECIFICATIES

Rekbreedte:	95HP
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Montage	Afwerking	Afwerking voorzijde	Hoeveelheid in verpakking
30118-299	1U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Montage	Afwerking	Afwerking voorzijde	Hoeveelheid in verpakking
30118-948	1U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30219-098	1U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-074	1U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30118-301	2U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-302	3U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-303	4U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-304	5U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-305	6U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-306	7U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-307	8U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-308	9U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-309	10U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-949	2U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-950	3U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-951	4U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-952	5U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-953	6U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-954	7U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Montage	Afwerking	Afwerking voorzijde	Hoeveelheid in verpakking
30118-955	8U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-956	9U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30118-957	10U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Gelakt	1
30219-101	2U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30219-104	3U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30219-107	4U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30219-110	5U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Gepoedercoat	Geanodiseerd	1
30219-113	6U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30219-137	7U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30219-138	8U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30219-143	9U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
30219-144	10U	3mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-075	2U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-076	3U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-077	4U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-078	5U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-079	6U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-080	7U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte (D)	Montage	Afwerking	Afwerking voorzijde	Hoeveelheid in verpakking
40304-081	8U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-082	9U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1
40304-083	10U	4mm	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geanodiseerd	1

Table 2/3						
Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type
30118-299	Gelakt		RAL 7035	Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel
30118-948	Gelakt		RAL 7021	Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel
30219-098	Geanodiseerd	Nee		Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel
40304-074	Geanodiseerd	Ja		Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel
30118-301	Gelakt		RAL 7035	Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel
30118-302	Gelakt		RAL 7035	Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel
30118-303	Gelakt		RAL 7035	Nee	177mm	19 inch frontpaneel
30118-304	Gelakt		RAL 7035	Nee	221.4mm	19 inch frontpaneel
30118-305	Gelakt		RAL 7035	Nee	265.9mm	19 inch frontpaneel
30118-306	Gelakt		RAL 7035	Nee	310.3mm	19 inch frontpaneel
30118-307	Gelakt		RAL 7035	Nee	354.8mm	19 inch frontpaneel
30118-308	Gelakt		RAL 7035	Nee	399.2mm	19 inch frontpaneel
30118-309	Gelakt		RAL 7035	Nee	443.7mm	19 inch frontpaneel

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type
30118-949	Gelakt		RAL 7021	Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel
30118-950	Gelakt		RAL 7021	Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel
30118-951	Gelakt		RAL 7021	Nee	177mm	19 inch frontpaneel
30118-952	Gelakt		RAL 7021	Nee	221.4mm	19 inch frontpaneel
30118-953	Gelakt		RAL 7021	Nee	265.9mm	19 inch frontpaneel
30118-954	Gelakt		RAL 7021	Nee	310.3mm	19 inch frontpaneel
30118-955	Gelakt		RAL 7021	Nee	354.8mm	19 inch frontpaneel
30118-956	Gelakt		RAL 7021	Nee	399.2mm	19 inch frontpaneel
30118-957	Gelakt		RAL 7021	Nee	443.7mm	19 inch frontpaneel
30219-101	Geanodiseerd	Nee		Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel
30219-104	Geanodiseerd	Nee		Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel
30219-107	Geanodiseerd	Nee		Nee	177mm	19 inch frontpaneel
30219-110	Geanodiseerd	Nee		Nee	221.4mm	19 inch frontpaneel
30219-113	Geanodiseerd	Nee		Nee	265.9mm	19 inch frontpaneel
30219-137	Geanodiseerd	Nee		Nee	310.3mm	19 inch frontpaneel
30219-138	Geanodiseerd	Nee		Nee	354.8mm	19 inch frontpaneel
30219-143	Geanodiseerd	Nee		Nee	399.2mm	19 inch frontpaneel
30219-144	Geanodiseerd	Nee		Nee	443.7mm	19 inch frontpaneel

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type
40304-075	Geanodiseerd	Ja		Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel
40304-076	Geanodiseerd	Ja		Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel
40304-077	Geanodiseerd	Ja		Nee	177mm	19 inch frontpaneel
40304-078	Geanodiseerd	Ja		Nee	221.4mm	19 inch frontpaneel
40304-079	Geanodiseerd	Ja		Nee	265.9mm	19 inch frontpaneel
40304-080	Geanodiseerd	Ja		Nee	310.3mm	19 inch frontpaneel
40304-081	Geanodiseerd	Ja		Nee	354.8mm	19 inch frontpaneel
40304-082	Geanodiseerd	Ja		Nee	399.2mm	19 inch frontpaneel
40304-083	Geanodiseerd	Ja		Nee	443.7mm	19 inch frontpaneel

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte (W)
30118-299	483mm
30118-948	483mm
30219-098	483mm
40304-074	483mm
30118-301	483mm
30118-302	483mm
30118-303	483mm
30118-304	483mm


Catalogusnummer	Breedte (W)
30118-305	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30118-308	483mm
30118-309	483mm
30118-949	483mm
30118-950	483mm
30118-951	483mm
30118-952	483mm
30118-953	483mm
30118-954	483mm
30118-955	483mm
30118-956	483mm
30118-957	483mm
30219-101	483mm
30219-104	483mm
30219-107	483mm
30219-110	483mm

Catalogusnummer	Breedte (W)
30219-113	483mm
30219-137	483mm
30219-138	483mm
30219-143	483mm
30219-144	483mm
40304-075	483mm
40304-076	483mm
40304-077	483mm
40304-078	483mm
40304-079	483mm
40304-080	483mm
40304-081	483mm
40304-082	483mm
40304-083	483mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order 19" assembly kit separately.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE