

Bevestiging van de taillelijn

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt voor M10 of M12 draadstang

Quick Grip-klem vereenvoudigt het opmeten en afsnijden van draadstang

Elimineert de noodzaak om draagstangen op exacte maten te snijden

Werkt met onbewerkte draadstang en elimineert ontbramen aan de zijde van de pijp

Kan met een draadstang boven of onder de leiding geïnstalleerd worden

Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Maat stang (RS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
-----------------	---------------	-------	---------------------	-----------------	------------	------------

CSBBRP0200E G	404480	50	60.3mm	10, 12	100.3mm	68.3mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2mm	10, 12	82.6mm	50mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3mm	10, 12	88.9mm	56.1mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4mm	10, 12	73.7mm	41.4mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE