

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan staal

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Scharnierkoppeling, geschikt voor M10 en M12 draadstang

Kan op stalen constructiedelen worden bevestigd door middel van een zelfborende/zelftappende schroef

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Maat stang (RS)	Flensdikte (FT)	Hoogte (H)
CSBBRS1MEG	402239	Staal	Gegalvaniseerd	10, 12	2.7 – 12.7mm	28.2mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
-----------------	---------------	------------	-------------	----------------------	-------------------

CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9mm	2.7mm	32mm
------------	--------	--------	--------	-------	------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Seismische bevestigingen voor sprinklerbuizen dienen alleen voor versteviging en niet voor het ophangen van sprinklerleidingen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE