


DIN Rail for Thermostat

Data Solutions



DIN rail for thermostat or hygrostat clamping.

The rail short length is convenient for fixing devices with limited footprint.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

DIN rail (EN 50022) 35 mm with fixing materials kit

Lenght 75 mm

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Afwerking	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking
21120-178	7.3mm	Verzinkt	Staal	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.