

Sensor portierschakelaar

Data Solutions



Deurschakelaarsensor met magnetische schakelaar voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's

KENMERKEN

Deurschakelaarsensor met magnetische schakelaar

Kabel van 1 m naar sensorkast met geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage en aansluitkabel van 1 m

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Type stekker	Verwijderbare invoerkabel
EA9109	RackPower	270mm	1	RJ45	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE