

Railnet malklem, Verstelbaar, T20 Lasserstijl, 89 mm malafmeting, 600 mm max. bekopening

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBC105P



KENMERKEN

Aan te passen aan breed gebruiksbereik waaronder kikkers en schakelaars

Lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken

Kan ook worden gebruikt op standaard (enkelvoudige) rail

SBC105RR biedt verbeterde veiligheid met onscherpe profielen en reflecterend tape voor betere zichtbaarheid

PRODUCTKENMERKEN

Lassstijl: T20

Matrijsgrootte: 89 mm

Opening van de kaak: 600mm max

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.