


Compleet laspaar voor verbindingen T8, Voeding, 50 mm² ropelay

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBCT8X3



KENMERKEN

De complete lasconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen op de kop van de rail aan te brengen

De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingsplaat

Is inclusief malreiniger en vuursteen

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Grafiet; Staal; Thermoplastisch

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Hechtverbindingstijl: C

Geleidergrootte: 50 mm² touwslag

Buitendiameter geleider, nominaal: 9.13mm

Hechtlengte: 177.8mm

Lasstijl: T8

Alleen matrijs: Nee

Vervangingsmatrijs: PBCX3

Lasmateriaal: PB45, afzonderlijk verkrijgbaar

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE