

Speciale mal uitsluitend voor spoorwerk, Voeding, 250 kcmil ropelay, Linkerhand

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBJT52WLHM



KENMERKEN

Reservemallen die zijn ontworpen voor het verbinden van structuren in krachtverbindingstoepassingen

Te worden gebruikt met in de fabriek geproduceerde terminals

Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Grafiet

Aansluitstijl koppelen: J

Railtype: Kraantreinprofielen

Diameter geleider: 250 kcmil Ropelay

Buitendiameter geleider, nominaal: 19.05mm

Lassstijl: T5

Oriëntatie: Linkerhand

Alleen matrijs: Ja

Lasmateriaal: PB90 of PB90PLUSF80, afzonderlijk verkrijgbaar

Handgreep klem: B323BX, afzonderlijk verkrijgbaar

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE