

Set voor nagel naar web of rail, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm diam., 3/8 UNC-schroefdraad

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBK244



KENMERKEN

Biedt materiaal om de nagels direct te verbinden met de neutrale as van het railnet door middel van het exotherme proces

Sets bevatten een nVent ERICO Cadweld-maltoewijzing, gereedschap voor het reinigen van mallen, vuursteen, nagels, sluitringen en moeren

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Grafiet; Siliciumbrons; Roestvrij staal 302 (EN 1.4324); Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)

Railtype: RI52; RI59

Aantal verbindingen: 1

Minimale bestelhoeveelheid: 50

Matrijsserie: HV Mold Family

Lengte (L): 49.27mm

Diameter (Ø): 9.5mm

Schroefdraadmaat (TS): 3/8 inch UNC

Tapeinden: Roestvrij staal (1)

Onderlegingen: 3/8 inch borgring van siliciumbrons (1)

Moeren: 3/8 inch -16 UNC-zeskantmoer van siliciumbrons (1)

Alleen matrijs: Nee

Vervangingsmatrijs: PBHV12A003

Lasmateriaal: PB65, afzonderlijk verkrijgbaar

Hendeltang: L160, afzonderlijk verkrijgbaar


Set: Ja

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lasframe is afzonderlijk verkrijgbaar.

Mogelijk is een spleet tussen de geleiders noodzakelijk. Zie mallabel voor meer informatie.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE