


Compleet laspaar voor verbindingen T6, Signaal, Verbindingsklemstijl zonder kop, Verbindingsstreng van 3/16"

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

SBHFT6C



KENMERKEN

De complete lasapparatenconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen aan te brengen op de kop van de rail, over de verbinding

Verbinding wordt gemaakt binnen de verbingsstaaf

Inclusief malreiniger

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Staal; Grafiet; Thermoplastisch

Railtype: T-railsecties van 85 lb tot 141 lb

Aansluitstijl koppelen: Zonder kop

Diameter geleider: 3/16" Bondstrand

Buitendiameter geleider, nominaal: 4.76mm

Lengte bankpost: 190.5mm

Lasstijl: T6

Alleen matrijs: Nee

Vervangende matrijs: SBS925M

Lasmateriaal: SB32, afzonderlijk verkrijgbaar

Frame: SBS925F, afzonderlijk verkrijgbaar

Bond clip: S2659 x 2, afzonderlijk verkrijgbaar

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE