

# Hoofdaardingrail voor telecom, 305 mm

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**TMGBA12L15P**



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Voldoet aan TIA-607-C en TIA-607-D conform BICSI®-aanbevelingen

Voldoet aan NEMA®-normen

Accepteert twee greepgaten met 5/16" of 7/16" boutgaten (hardware niet inbegrepen)

Splitssets voor telecomaardingrail zijn verkrijgbaar om de lengte van de rail te verlengen

### PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Koper

Vertind: Nee

Breedte (W): 101.6mm

Dikte (T): 6.35mm

Lengte 1 (L1): 305mm

Lengte 2 (L2): 229mm

Gatgrootte 1 (HS1): 0.3125in

Gatgrootte 1, aantal paren: 15

Gatgrootte 2 (HS2): 0.4375in

Gatgrootte 2, aantal paren: 3


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**