


Varistar CP Cabinet Frame, 42 U, 2000H, 800W, 800D

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20630-106



Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19", ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.

However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.

KENMERKEN

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 42U

Hoogte: 2000mm

Breedte: 800mm

Diepte: 800mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Framemateriaal: Staal

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing/rekframe

Statische belasting: 1600kg

Type: Standaard

Werkt met: Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Castor can be added to the frame. If you will need a castor for your application, you can order a mobile frame which include castors.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE