


Varistar CP 19-inch paneel-/schuifmontage, RAL 9005, 47 u, 2200H

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

24630-014



Verschuif de mout met instelbare stappen. Montage in kasten van 600 mm breed direct op het frame. Bij een breedte van 800 mm is adaptersteun voor een kleinere breedte nodig, voor montage met dieptebalken voor gedeeltelijke hoogte.

KENMERKEN

19-inch paneel-/schuifsteun met u-indicator

Diepte instelbaar in stappen van 25 mm

In overeenstemming met IEC 60297?1 (DIN 41 494, deel 1)

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 47U

Hoogte: 2200mm

Pakkethoeveelheid: 4

Kleur: Jet Black

Kleurcode: RAL 9005

Voltooien: Poedercoating

Materiaal: Staal

Productfamilie: Varistar CP

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE