

RackChiller RDHX PRO slangenset met klep

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

24630-201



Het flexibele slangepakket voor RDHX Pro verbindt het koelapparaat met het watersysteem van de faciliteit. De hoogwaardige EPDM-slangen leveren uitstekende chemische stabiliteit met typische koelmedia op water- en glycolbasis. De stalen versterking biedt een grotere drukcapaciteit met een nominale druk van 5 bar en een minimale barstdruk van 20 bar, terwijl de externe laag de slangen beschermt tegen mechanische belasting en beschadiging.

KENMERKEN

Flexibele slangen voor aansluiting van RDHX Pro op toevoer en retour van water van de faciliteit

Paar flexibele slangen voor aansluiting op toevoer- en retourvoorziening

Hoogwaardige versterkte EPDM flexibele slangen

Nominale werkdruk 5 bar, minimale barstdruk > 20 bar

Inclusief 1-inch BSPP-zwenkmoeren met vlakke afdichting aan beide uiteinden

Verkrijgbaar in lengte 4m of 6m

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Slang

Productfamilie: RackChiller

Lengte: 2500mm

Net Weight: 7.485kg

Pakkethoeveelheid: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Werkt alleen met RackChiller RDHX PRO.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE