

Droge contactkabel

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EA9110



Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's

KENMERKEN

Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook

Kabel van 1 m naar sensorkast met geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage en aansluitkabel van 1,8 m.

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Werkt met: RackPower

Hoogte: 260mm

Pakkethoeveelheid: 1

Type stekker: RJ45

Productfamilie: Enlogic

Verwijderbare invoerkabel: Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.