

Sensor voor detectie van touwlekkage

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EA9112



Sensor voor vloeistoflekkage van touw voor detectie van lekkage langs een pijp / gebied voor nVent SCHROFF RackPower PDU's

KENMERKEN

Sensor voor vloeistoflekkage van touw voor detectie van lekkage langs een leiding/gebied

Aansluitkabel van 1,8 m en verbindingkabel van 0,4 m met lekke kabel

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

Meetbereik < 2 MOHM PER CM.

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Werkt met: RackPower

Hoogte: 310mm

Pakkethoeveelheid: 1

Type stekker: RJ45

Verwijderbare invoerkabel: Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.