

BASIS-PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EB0311



Modulaire, compacte PDU. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13- en C19-uitgangen

1RU aluminium profiel

Verstelbare montage zonder gereedschap

PRODUCTKENMERKEN

Productfamilie: Enlogic

Type: Basis-PDU

Producttype: Aansluitstrip

Type socket: (12) C13

Aantal sockets: 12

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: Geen stroomonderbreker

Geschakelde uitgangen: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 0

Nominaal vermogen: 3,7 kVA

Locatie van de invoerkabel: Invoer aan voorzijde

Ingangsspanning: 200 – 240V

Fase: 1 PH

Onderbrekingswaarde: 5kAIC

Max. Ingangsvermogen: 3,68 kVA

Nominale spanning: 230V

Inclusief aan/uit-schakelaar: Nee

Uitgangsspanning: 230VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 16 A

Type stekker: IEC 60309 316P6 (IP44)

Rekeenheden: 1U

Verwijderbare invoerkabel: Ja

Type dosering: Geen

Materiaal: Staal

Voltooien: Poedercoating

Hoogte: 43mm

Breedte: 444mm

Diepte: 41mm

Gewicht: 2.25kg

Pakkethoeveelheid: 1

Lengte van de invoerkabel: 3m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE