

Intelligente iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN6325



Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen en de voeding van elke afzonderlijke contactdoos en biedt op afstand schakelen van afzonderlijke contactdozen, voor bewaking op factureringsniveau van de eenheid

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

PRODUCTKENMERKEN

Productfamilie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Aansluitstrip

Type socket: (20) C13; (4) C19

Aantal sockets: 24

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-mag

Geschakelde uitgangen: Ja

Aantal stroomonderbrekers: 2

Nominaal vermogen: 7,4 kVA

Locatie van de invoerkabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 200 – 240V

Fase: 1 PH

Onderbrekingswaarde: 5kAIC

Max. Ingangsvermogen: 7,44 kVA

Nominale spanning: 230V

Inclusief aan/uit-schakelaar: Ja

Uitgangsspanning: 230VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 32 A

Type stekker: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare invoerkabel: Nee

Type dosering: Uitlaat

Materiaal: Staal

Voltooien: Poedercoating

Hoogte: 1780mm

Breedte: 52mm

Diepte: 53mm

Gewicht: 9kg

Pakkethoeveelheid: 1

Gross Weight: 8.2kg

Lengte van de invoerkabel: 3m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE