

Meetfunctie voor ingangs- en contactgeschakelde PDU EN2-serie

Data Solutions

De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie en uitgangsschakelaar levert energie



KENMERKEN

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie

UL 2900-1-gecertificeerd voor beveiligingssoftware cyberbeveiliging voor producten die via een netwerk kunnen worden aangesloten

Dubbele netwerkaansluitpoorten: 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) en 1x (10/100 Mbps) verbinding/IP-adres

Ethernet-trapsgewijs tot 64 PDU's. Elke PDU kan voldoende gelijkstroom leveren om de netwerk management elektronica van stroom te voorzien

Dubbele Ethernet-poorten voor redundante netwerkverbindingen

Externe connectiviteit via HTTP(s), IPv4 en IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Data Efficient REACT Framework met ondersteuning voor mobiele apparaten

Hot-swappable Network Management Card (NMC) zonder gereedschap met Cortex A-5 voor microverwerking en geheugen dat zowel rechtop als ondersteboven kan worden geïnstalleerd voor voedingsingen boven of onder

De randkleur van het NMC-display kan door de gebruiker worden geprogrammeerd voor identificatie van de voedingsbron door PDU

Het NMC ondersteunt maximaal 10 digitale sensoren voor omgevingsbewaking en/of elektronische bewaking van de vergrendeling

De weergavetalen zijn Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Koreaans, Japans en Chinees (vereenvoudigd)

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
-----------------	----------------	------	-------------	-------------	----------------	-------

EN2951	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C 21	42	Zwart
EN2990	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) vergrendelen C13/C15, (24) vergrendelen C13/C15/C19/C 21	48	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Geschakelde uitgangen	Kabellengte	Stroomonderbreker	Nominaal vermogen	Aantal stroomonderbrekers	Onderbrekingswaarde
EN2951	Ja	1800mm	20 A, 2-polig, Hy-magA	14,4 kVA	6	5kAIC
EN2990	Ja	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	57,6 kVA Noord-Amerika, 69 kVA International	24	

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Nominaal uitgangsvermogen	Nominale spanning	Aantal uitgangsspanningen	Aantal fasen
EN2951	208V	3 PH Delta	208VAC	208V	42	3
EN2990			230VAC	415V		

Table 4/6

Catalogusnummer	Inclusief aan/uit-schakelaar	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Type stekker	Type dosering
EN2951	Ja	50 A (40 A)	208VAC	0U	CS8365	Invoer
EN2990	Ja	100 A (80 A) Noord-Amerika, 100 Een Internationaal	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Invoer

Table 5/6

Catalogusnummer	Verwijderbare invoerkabel	Materiaal	Voltooiën	Hoogte	Breedte	Diepte
-----------------	---------------------------	-----------	-----------	--------	---------	--------

EN2951	Nee	Staal	Poedercoating	1826mm	56mm	75mm
EN2990	Nee	Staal	Poedercoating	2030mm	85mm	85mm

Table 6/6

Catalogusnummer	Gewicht	Pakkethoeveelheid	Lengte van de invoerkabel
EN2951	13kg	1	1.8m
EN2990		1	1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE