

Enlogic iPDU, contactdoos geschakeld en met meetfunctie EN6-serie

Data Solutions



De Advantage Series-serie PDU-serie met meetfunctie voor uitgangen met geschakelde uitgangen biedt energiemeting met geavanceerde opties voor voedings- en omgevingsbewaking en aan/uit-schakeling van uitgangen op afstand. Uitgebreide bewaking van de ingangsfase, de stroomonderbreker en de afzonderlijke uitlaatniveaus biedt geavanceerde waarschuwingen bij mogelijke overbelastingen. Factureringsmeting levert nauwkeurige gegevens over het energieverbruik voor optimalisatie van het energieverbruik. De hot-swappable netwerkbeheercontroller biedt Gigabit- en redundante ethernet-communicatie met geavanceerde ondersteuning voor externe omgevingssensoren en oplossingen voor toegang tot rackbeveiliging.

KENMERKEN

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie.

UL 2900-1-gecertificeerd voor beveiligingssoftware cyberbeveiliging voor producten die via een netwerk kunnen worden aangesloten.

Dubbele netwerkaansluitpoorten: 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) en 1x (10/100 Mbps) verbinding/IP-adres

Ethernet-trapsgewijs tot 64 PDU's

Elke PDU kan voldoende gelijkstroom leveren om de netwerk management elektronica van stroom te voorzien

Dubbele Ethernet-poorten voor redundante netwerkverbindingen

Externe connectiviteit via HTTP(s), IPv4 en IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Data Efficient REACT Framework met ondersteuning voor mobiele apparaten

Hot-swappable Network Management Card (NMC) zonder gereedschap met Cortex A-5 voor microverwerking en geheugen dat zowel rechtop als ondersteboven kan worden geïnstalleerd voor voedingsingangen boven of onder

De randkleur van het NMC-display kan door de gebruiker worden geprogrammeerd voor identificatie van de voedingsbron door PDU

Het NMC ondersteunt maximaal 10 digitale sensoren voor omgevingsbewaking en/of elektronische bewaking van de vergrendeling

De weergavetalen zijn Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Koreaans, Japans en Chinees (vereenvoudigd)

SPECIFICATIES

Table 1/5

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN6883	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) vergrendelen C13/C15, (18) vergrendelen C13/C15/C19/C21	36	Zwart
EN6908	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (12) C19	36	Zwart
EN6959	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Zwart
EN6990	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) vergrendelen C13/C15, (24) vergrendelen C13/C15/C19/C21	48	Zwart
EN6833	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (12) C19	36	Zwart
EN69HA	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) vergrendelen C13/C15, (24) vergrendelen C13/C15/C19/C21	48	Zwart
EN69HB	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Zwart

Table 2/5

Catalogusnummer	Geschakelde uitgangen	Nominaal vermogen	Kabellengte	Stroomonderbreker	Aantal stroomonderbrekers	Nominale spanning
EN6883	Ja	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	3000mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	6	415V

Catalogusnummer	Geschakelde uitgangen	Nominaal vermogen	Kabellengte	Stroomonderbreker	Aantal stroomonderbrekers	Nominale spanning
EN6908	Ja	34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	3000mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	12	415V
EN6959	Ja	34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	12	415V
EN6990	Ja	57,6 kVA Noord-Amerika, 69 kVA International	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	16	415V
EN6833	Ja	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	3000mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	6	415V
EN69HA	Ja	57,6 kVA Noord-Amerika, 69 kVA International	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	16	415V
EN69HB	Ja	57,6 kVA Noord-Amerika, 55,2 kVA International	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-magA	12	415V

Table 3/5

Catalogusnummer	Nominaal uitgangsvermogen	Aantal uitgangsspanningen	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Rekeenheden	Inclusief aan/uitschakelaar	Uitgangsspanning
EN6883	230VAC	36	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6908	230VAC	36	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6959	230VAC	36	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 Een Internationaal	0U	Ja	208 – 230VAC

Catalogusnummer	Nominaal uitgangsvermogen	Aantal uitgangsspanningen	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Rekeenheden	Inclusief aan/uitschakelaar	Uitgangsspanning
EN6990	230VAC		100 A (80 A) Noord-Amerika, 100 Een Internationaal	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6833	230VAC	36	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 Een Internationaal	0U	Ja	208 – 230VAC
EN69HA	230VAC		100 A (80 A) Noord-Amerika, 100 Een Internationaal	5U	Ja	208 – 230VAC
EN69HB	230VAC	36	100 A (80 A) Noord-Amerika, 80 Een Internationaal	3U	Ja	208 – 230VAC

Table 4/5

Catalogusnummer	Type dosering	Type stekker	Verwijderbare invoerkabel	Materiaal	Voltooien	Hoogte
EN6883	Uitlaat	Dubbele classificatie IEC60309 530/532P6 (IP44)	Nee	Staal	Poedercoating	1720mm
EN6908	Uitlaat	Dubbele classificatie IEC 60309 560P6/563P6	Nee	Staal	Poedercoating	1780mm
EN6959	Uitlaat	IEC 60309 560P6/563P6	Nee	Staal	Poedercoating	1720mm
EN6990	Uitlaat	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nee	Staal	Poedercoating	2030mm
EN6833	Uitlaat	IEC 60309 530P6/532P6	Nee	Staal	Poedercoating	1679mm
EN69HA	Uitlaat	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nee	Staal	Poedercoating	222mm
EN69HB	Uitlaat	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nee	Staal	Poedercoating	132mm

Table 5/5

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Gewicht	Pakkethoeveelheid	Lengte van de invoerkabel
EN6883	56mm	75mm		1	3m
EN6908	56mm	75mm	14kg	1	3m
EN6959	56mm	75mm		1	1.8m
EN6990	85mm	85mm	25.3kg	1	1.8m
EN6833	56mm	75mm	12.23kg	1	3m
EN69HA	444mm	269mm	22.2kg	1	1.8m
EN69HB	444mm	269mm		1	1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE