

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en de bewaking van afzonderlijke uitgangen, en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN5403	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(30) C13, (6) C19	36	Zwart
EN5325	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN5329	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (8) C19	32	Zwart
EN5337	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(38) C13, (6) C19	44	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde uitgangen	Aantal stroomonderbrekers	Huidige classificatie	Nominaal vermogen	Locatie van de invoerkabel
EN5403	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	0			Bovenste invoer
EN5325	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2		7,4 kVA	Bovenste invoer
EN5329	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2		7,4 kVA	Bovenste invoer
EN5337	16 A, 1-polig, Hy-mag	Nee	2	32A		Bovenste invoer

Table 3/6

Catalogusnummer	Ingangsspanning	Fase	Onderbrekingswaarde	Max. Ingangsvermogen	Nominale spanning	Inclusief aan/uitschakelaar
EN5403	400V	3 PH WYE	5kAIC	11,0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee
EN5329	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nee
EN5337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7,44 kVA		

Table 4/6

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Type stekker	Rekeenheden	Verwijderbare invoerkabel	Type dosering
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat

Table 5/6

Catalogusnummer	Materiaal	Voltooiën	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
-----------------	-----------	-----------	--------	---------	--------	---------

EN5403						
EN5325	Staal	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Staal	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Lengte van de invoerkabel
EN5403	1	
EN5325	1	3m
EN5329	1	3m
EN5337	1	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE