

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICATIES

Table 1/6						
Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN5402	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(18) C13, (6) C19	24	Zwart
EN5808	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(12) C13, (12) C19	24	Zwart
EN5810	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(24) C13, (12) C19	36	Zwart
EN5850	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EN5812	Enlogic	Intelligente PDU	Stekkerdoos	(36) C13, (12) C19	48	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Geschakelde stopcontacten	Stroomonderbreker	Vermogensklasse	Aantal stroomonderbrekers	Locatie van de ingangskabel	Ingangsspanning
EN5402	Nee	Geen stroomonderbreker	11.0 kVA	0	Bovenste invoer	380 – 415V
EN5808	Nee	16 A, 1-polig, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Bovenste invoer	380 – 415V
EN5810	Nee	16 A, 1-polig, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Bovenste invoer	380 – 415V
EN5850	Nee	20 A, 1-polig, Hy-Mag	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA internationaal	6	Bovenste invoer	380 – 415V
EN5812	Nee	16 A, 1-polig, Hy-Mag		6	Bovenste invoer	400V

Table 3/6

Catalogusnummer	Fase	Onderbrekings classificatie	Nominale spanning	Max. ingangsvermogen	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Stroomsterkte (verminderde stroomsterkte)
EN5402	3 PH		415V	11.0 kVA	Nee	16 A
EN5808	3 PH		415V	22.0 kVA	Nee	32 A
EN5810	3 PH		415V	22.0 kVA	Nee	32 A
EN5850	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	Nee	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 A internationaal
EN5812	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA		32 A

Table 4/6

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Stekkertype	Type meting	Verwijderbare ingangskabel	Materiaal
-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------	-----------

EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Uitlaat	Nee	Staal
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uitlaat	Ja	Staal
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uitlaat	Nee	Staal
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Uitlaat	Nee	Staal
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Uitlaat	Nee	

Table 5/6

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Hoeveelheid in verpakking
EN5402	Gepoedercoat	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Gepoedercoat	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Gepoedercoat	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5850	Gepoedercoat	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1
EN5812						1

Table 6/6

Catalogusnummer	Lengte ingangskabel
EN5402	3m
EN5808	3m
EN5810	3m
EN5850	1.8m
EN5812	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order bracket for vertical mounting separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE