

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen en de voeding van elke afzonderlijke contactdoos en biedt op afstand schakelen van afzonderlijke contactdozen, voor bewaking op factureringsniveau van de eenheid

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN6326	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN6325	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13, (4) C19	24	Zwart
EN6329	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(24) C13, (8) C19	32	Zwart
EN6350	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Zwart

Catalogusnummer	Productfamilie	Type	Producttype	Type socket	Aantal sockets	Kleur
EN6380	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(16) vergrendelen C13/C15, (16) vergrendelen C13/C15/C19/C21	32	Zwart
EN6337	Enlogic	Intelligente PDU	Aansluitstrip	(38) C13, (6) C19	44	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Stroomonderbreker	Geschakelde uitgangen	Aantal stroomonderbrekers	Nominaal vermogen	Locatie van de invoerkabel	Ingangsspanning
EN6326	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	0		Bovenste invoer	200 – 240V
EN6325	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	Bovenste invoer	200 – 240V
EN6329	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	Bovenste invoer	200 – 240V
EN6350	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	Bovenste invoer	200 – 240V
EN6380	20 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2	7,4 kVA	Bovenste invoer	200 – 240V
EN6337	16 A, 1-polig, Hy-mag	Ja	2		Bovenste invoer	200 – 240V

Table 3/6

Catalogusnummer	Fase	Onderbrekingswaarde	Max. Ingangsvermogen	Nominale spanning	Inclusief aan/uitschakelaar	Uitgangsspanning
EN6326	1 PH	5kAIC	3,68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6329	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6350	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6380	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC

Catalogusnummer	Fase	Onderbrekingswaarde	Max. Ingangsvermogen	Nominale spanning	Inclusief aan/uitschakelaar	Uitgangsspanning
EN6337	1 PH	5kAIC	7,44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6						
Catalogusnummer	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)	Type stekker	Rekeenheden	Verwijderbare invoerkabel	Type dosering	Materiaal
EN6326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat	
EN6325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat	Staal
EN6329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat	Staal
EN6350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat	Staal
EN6380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat	Staal
EN6337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nee	Uitlaat	

Table 5/6						
Catalogusnummer	Voltooien	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Pakkethoeveelheid
EN6326						1
EN6325	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Poedercoating	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6350	Poedercoating	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Poedercoating	1490mm	56mm	75mm		1
EN6337						1

Table 6/6	
Catalogusnummer	Lengte van de invoerkabel

EN6326	
EN6325	3m
EN6329	3m
EN6350	3m
EN6380	3m
EN6337	

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE