

Adapter mast naar luchtklem

Data Solutions



KENMERKEN

Voor koppeling conventionele vangstang met RVS SIM masten


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	A	Diameter (Ø)	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Draadmaat 1 (TS1)
INTCPTMI16AT	Roestvrij staal 304L (en 1,4306)	52mm	28.6mm	25mm	24mm	M16

Table 2/2

Catalogusnummer	Draadmaat 2 (TS2)
INTCPTMI16AT	M25



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE