

nVent ERIFLEX Flexbus-steunkit 3-polig, neutraal

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Verstelbare clip past zich aan om verschillende diktes van geleiders te ondersteunen

Sterke, mechanische weerstand en kortsluitvastheid getest volgens IEC 61914 tot 67kA rms - 147kA piek

Instelbare afstand tussen elke geleider (12,5 mm spoed)

Installatie naast elkaar of bovenop elkaar gestapeld

Voor gebruik met 3P-configuratie

Bevestigingsmogelijkheden voor plafond of wand

Bevestigingsmogelijkheden voor verschillende soorten kabelgoten

Montagemogelijkheden voor horizontale of verticale installatiewijze

SPECIFICATIES

Isolatiespanning:	1000; 1500
Diëlektrische sterkte, UL:	1500; 1500

Diëlektrische sterkte, IEC 61439,1:	3500 VAC bij 1 min
Voltooien:	Gegalvaniseerd
Materiaal:	Met glasvezel versterkt polyamide; Staal
Voldoet aan:	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61914
Halogeenvrij nominaal vermogen:	IEC® 60754-1
Lage rookwaarde:	ISO 5659-2
Brandbaar vermogen:	UL® 94V-0
Bedrijfstemperatuur:	-40 to 130°C

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Diepte (D)	Hoogte (H)	Diameter geleider	Gewicht van de eenheid
FLEXSUPFLA50 TN	508106	87.5mm	78.5mm	119.5mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	1.65kg
FLEXSUPFLA10 OTN	508108	138mm	78.5mm	125.5mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	2.31kg

Installatiestandaard : ALS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÖNORM; REBT; RGIE-AREI


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ondersteuningskit en aluminium profiel worden apart verkocht.

Wanneer een kabelgoot wordt gebruikt, raden we aan om aan elk uiteinde een Flexbus Support te installeren om de Flexbus Geleider te beschermen tegen mogelijke scherpe randen van de kabelgoot.

Voor een gemakkelijke installatie van de Flexbus Geleiders op kabelgoten, raden we het gebruik van wandconsoles aan zodat deze gemakkelijk en direct toegankelijk zijn tijdens de installatiefasen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE