

nVent ERIFLEX Flexbus-transformatorokap IP2X voor 2 geleiders per fase

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ingang / uitgang voor nulleider / aardgeleider

Bestand tegen spatten van oplosmiddel en koolwaterstof

Snelle en gemakkelijke installatie

UV bestendig


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Bedrijfstemperatuur	Lengte (L)	Breedte (W)	Diepte (D)
FLEXCOVIP2XT WO	508161	Polyvinylchloride	-40 to 140°C	670mm	230mm	180mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht van de eenheid
FLEXCOVIP2XTWO	508161	0.84kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE