

PEMSA-beugel voor lade C van draadmand

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Ideaal voor plafond-, wand- en strutprofiel installaties

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Statische belasting
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Statische belasting
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE