


Kabeluitgang PEMSA-kabelgoot voor kabelgoot

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Eenvoudig te plaatsen

Uitgangshoek kan eenvoudig worden aangepast (van 0 tot 90 graden)

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Afwerking	Lengte (L)	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Zwart		216mm	85mm	150mm
WBTCBLOUT	820800		Pregalvanized	216mm	85mm	150mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Dikte (T)	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 2 (HS2)	Certificeringen
WBTCBLOUTBA	820801	1.5mm	7 – 20mm	3 – 30mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5mm	7 – 20mm	3 – 30mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE