

PEMSA draadmand lade L beugel

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Ideaal voor typische wand- en strutprofielbevestigingen

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Statische belasting	Certificeringen
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Statische belasting	Certificeringen
WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WTB B
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WTB B
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE