

Universele mini-steun voor PEMSA-dradenmand

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, inklik-eigenschappen

Ideaal voor gootbreedtes tot 150 mm

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

SPECIFICATIES


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Sleufgrootte (SS)
WBTUB60BG	820735	Zwarte zink	92mm	19.5mm	87mm	9 x 19 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Sleufgrootte (SS)
WBT60UTBRKT	820730	Pregalvanized	92mm	19.5mm	87mm	9 x 19 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE