

PEMSA-steun voor hoedenplank met draadmand

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ideaal voor installaties met een hogere last

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Grootte van het gat (HS)	Statische belasting
-----------------	---------------	------------	-------------	------------	--------------------------	---------------------

WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35mm	126mm	11 – 14mm	1765N
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1667N
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35mm	90mm	11 – 14mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35mm	90mm	11 – 14mm	1373N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE