

Universele onderdeelklem voor PEMSA-kabelgoot

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aanzienlijke mechanische klemkracht

Geborgde bout

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd


Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	A	B	Maat stang (RS)
WBTUPCBG	820717	Zwart	20mm	23mm	6

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	A	B	Maat stang (RS)
WBTUPCEG	820716		20mm	23mm	6

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE