

PEMSA draadkabelgoot

Data Solutions



De PEMS draadkabelgoot vormt de ruggengraat van het PEMS draagkabelgoot systeem. Hoogtechnologisch eigenschappen dragen bij aan een veilige installatie die voldoet aan de bedrijfstak-richtlijnen en normen voor kabels met een hoge doorvoersnelheid. Het slimme ontwerp laat de installateur toe om de efficiëntie in het veld te optimaliseren dankzij de Rejiband Rapide geïntegreerde koppeling.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatief Rejiband Rapide-installatiesysteem

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT35X60S4	821003		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X60BA	821001	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	35mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT35X60EG	821000		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35mm
WBT35X100BA	821011	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	35mm
WBT35X100EG	821010		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35mm
WBT35X100S4	821013		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X150BA	821021	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	35mm
WBT35X150EG	821020		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35mm
WBT35X150S4	821023		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X200BA	821031	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	35mm
WBT35X200EG	821030		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35mm
WBT35X200S4	821033		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X300BA	821041	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	35mm
WBT35X300EG	821040		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35mm
WBT35X300S4	821043		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT35X400BA	821051	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	35mm
WBT35X400EG	821050		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35mm
WBT35X400S4	821053		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	35mm
WBT60X60BA	820001	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT60X60BG	820002	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X60EG	820000		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X60S4	820003		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X100BA	820011	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X100BG	820012	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X100EG	820010		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X100S4	820013		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X150BA	820021	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X150BG	820022	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X150EG	820020		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X150S4	820023		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X200BA	820031	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X200BG	820032	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X200EG	820030		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X200S4	820033		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X300BA	820041	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X300BG	820042	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT60X300EG	820040		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X300S4	820043		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X400BA	820051	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X400BG	820052	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X400EG	820050		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X400S4	820053		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X450BA	820081	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X450BG	820082	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X450EG	820080		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X450S4	820083		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X500BA	820061	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X500BG	820062	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X500EG	820060		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X500S4	820063		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT60X600BA	820075	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	60mm
WBT60X600BG	820076	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm
WBT60X600EG	820074		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT60X600S4	820077		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	60mm
WBT100X100B A	823011	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm
WBT100X100B G	823012	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X100E G	823010		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X100S 4	823013		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X150B A	823021	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm
WBT100X150B G	823022	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X150E G	823020		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X150S 4	823023		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X200B A	823031	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm
WBT100X200B G	823032	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X200E G	823030		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X200S 4	823033		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT100X300B A	823041	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm
WBT100X300B G	823042	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X300E G	823040		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X300S 4	823043		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X400B A	823051	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm
WBT100X400B G	823052	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X400E G	823050		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X400S 4	823053		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X450B A	823081	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm
WBT100X450B G	823082	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X450E G	823080		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X450S 4	823083		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X500B A	823061	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT100X500B G	823062	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X500E G	823060		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X500S 4	823063		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT100X600B A	823071	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	100mm
WBT100X600B G	823072	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X600E G	823070		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100mm
WBT100X600S 4	823073		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	100mm
WBT150X200B A	825031	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	150mm
WBT150X200B G	825032	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X200E G	825030		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X200S 4	825033		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X300B A	825041	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	150mm
WBT150X300B G	825042	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT150X300EG	825040		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X300S4	825043		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X400BA	825051	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	150mm
WBT150X400BG	825052	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X400EG	825050		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X400S4	825053		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X450BA	825081	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	150mm
WBT150X450BG	825082	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X450EG	825080		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X450S4	825083		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X500BA	825061	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	150mm
WBT150X500BG	825062	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X500EG	825060		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur	Materiaal	Afwerking	Lengte (L)	Hoogte (H)
WBT150X500S4	825063		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X600BA	825071	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	150mm
WBT150X600BG	825072	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X600EG	825070		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X600S4	825073		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm
WBT150X900BA	825091	Zwart	Koolstofstaal	Gepoedercoat	3000mm	150mm
WBT150X900BG	825092	Zwart	Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X900EG	825090		Koolstofstaal	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150mm
WBT150X900S4	825093		Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		3000mm	150mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT35X60S4	821003	60mm	1.19kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60mm	1.2kg	
WBT35X60EG	821000	60mm	1.2kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X100BA	821011	100mm	1.62kg	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT35X100EG	821010	100mm	1.62kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X100S4	821013	100mm	1.61kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X150BA	821021	150mm	1.76kg	
WBT35X150EG	821020	150mm	1.76kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT35X150S4	821023	150mm	2.12kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200mm	2.5kg	
WBT35X200EG	821030	200mm	2.5kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200S4	821033	200mm	3.04kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300BA	821041	300mm	3.42kg	
WBT35X300EG	821040	300mm	3.42kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300S4	821043	300mm	4.13kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X400BA	821051	400mm	4.29kg	
WBT35X400EG	821050	400mm	4.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT35X400S4	821053	400mm	5.22kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60BA	820001	60mm	2.32kg	
WBT60X60BG	820002	60mm	2.32kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60EG	820000	60mm	2.32kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60S4	820003	60mm	2.32kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X100BA	820011	100mm	2.43kg	
WBT60X100BG	820012	100mm	2.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X100EG	820010	100mm	2.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X100S4	820013	100mm	2.43kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150BA	820021	150mm	2.6kg	
WBT60X150BG	820022	150mm	2.6kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150EG	820020	150mm	2.6kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT60X150S4	820023	150mm	2.6kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X200BA	820031	200mm	3.33kg	
WBT60X200BG	820032	200mm	3.33kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X200EG	820030	200mm	3.33kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X200S4	820033	200mm	3.33kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300BA	820041	300mm	5.13kg	
WBT60X300BG	820042	300mm	5.13kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300mm	5.13kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300S4	820043	300mm	5.13kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X400BA	820051	400mm	6.21kg	
WBT60X400BG	820052	400mm	6.21kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT60X400EG	820050	400mm	6.21kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X400S4	820053	400mm	6.21kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X450BA	820081	450mm	6.39kg	
WBT60X450BG	820082	450mm	6.39kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450EG	820080	450mm	6.39kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X450S4	820083	450mm	6.39kg	
WBT60X500BA	820061	500mm	7.35kg	
WBT60X500BG	820062	500mm	7.35kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500EG	820060	500mm	7.35kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500S4	820063	500mm	7.35kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600BA	820075	600mm	8.43kg	
WBT60X600BG	820076	600mm	8.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT60X600EG	820074	600mm	8.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600S4	820077	600mm	8.43kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X100BA	823011	100mm	3.27kg	
WBT100X100BG	823012	100mm	3.27kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X100EG	823010	100mm	3.27kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X100S4	823013	100mm	3.27kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X150BA	823021	150mm	3.45kg	
WBT100X150BG	823022	150mm	3.45kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150EG	823020	150mm	3.45kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150S4	823023	150mm	3.45kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200BA	823031	200mm	4.14kg	


Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT100X200BG	823032	200mm	4.14kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200EG	823030	200mm	4.14kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200S4	823033	200mm	4.14kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300BA	823041	300mm	6.15kg	
WBT100X300BG	823042	300mm	6.15kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300EG	823040	300mm	6.15kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300S4	823043	300mm	6.15kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X400BA	823051	400mm	7.23kg	
WBT100X400BG	823052	400mm	7.23kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X400EG	823050	400mm	7.23kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT100X400S4	823053	400mm	7.23kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450BA	823081	450mm	7.44kg	
WBT100X450BG	823082	450mm	7.44kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X450EG	823080	450mm	7.44kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450S4	823083	450mm	7.44kg	
WBT100X500BA	823061	500mm	8.34kg	
WBT100X500BG	823062	500mm	8.34kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500EG	823060	500mm	8.34kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500S4	823063	500mm	8.34kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600BA	823071	600mm	9.42kg	
WBT100X600BG	823072	600mm	9.42kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X600EG	823070	600mm	9.42kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT100X600S4	823073	600mm	9.42kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT150X200BA	825031	200mm	6.01kg	
WBT150X200BG	825032	200mm	6.01kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X200EG	825030	200mm	6.01kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X200S4	825033	200mm	6.01kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X300BA	825041	300mm	7.29kg	
WBT150X300BG	825042	300mm	7.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300EG	825040	300mm	7.29kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X300S4	825043	300mm	7.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400mm	8.47kg	
WBT150X400BG	825052	400mm	8.47kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400mm	8.47kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400S4	825053	400mm	8.47kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450mm	8.68kg	
WBT150X450BG	825082	450mm	8.68kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450mm	8.68kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450S4	825083	450mm	8.68kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Gewicht eenheid	Certificeringen
WBT150X500BA	825061	500mm	9.7kg	
WBT150X500BG	825062	500mm	9.7kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500mm	9.7kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500S4	825063	500mm	9.7kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X600BA	825071	600mm	10.65kg	
WBT150X600BG	825072	600mm	10.65kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600EG	825070	600mm	10.65kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600S4	825073	600mm	10.65kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900BA	825091	900mm	15.98kg	
WBT150X900BG	825092	900mm	15.98kg	
WBT150X900EG	825090	900mm	15.98kg	
WBT150X900S4	825093	900mm	15.98kg	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE