

Regelenheid achterportier RackChiller, passief

Data Solutions



De regelenheid verrijkt het achterportier van de passieve RackChiller. Deze wordt aangesloten op de 4 ingebouwde luchttemperatuursensoren en de gemotoriseerde koelvloeistofklep 23130-607. Hierdoor kan de koeler de koelvloeistofstroom regelen op basis van een instelwaarde voor de temperatuur van de gekoelde (toevoer)lucht. Het biedt geavanceerde functionaliteit voor bewaking op afstand en diverse instellingsfuncties.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Regeling van de koelvloeistofstroom op basis van de instelwaarde voor de temperatuur van de gekoelde lucht (toevoer).
Meer bedieningsfuncties met waterregelpakket 21130-608

Nauwkeurige flowregeling ten opzichte van setpoint met parametrische PID-lus

Bewaking op afstand via ingebouwde webserver- of BMS-protocollen (Modbus TCP, SNMP v2c)

Optioneel extern display en toetsenblok 21130-599

Talen: Engels, Duits, Frans

Voeding: 90 - 260 VAC

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Kleur
23130-594	Zwart grijs

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor een probleemloze werking wordt aanbevolen de wateraansluitset en de optionele accessoires te gebruiken.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE